



花咲くキレイを貴方に



切花栄養剤

# キープ・フラワー




キープ・フラワーは 1972 年に発売以来、  
全国の生花店様、お花の好きな消費者の皆様にご愛用頂いているロングセラー商品です。  
切花も大地に咲くお花のようにキレイに咲いて欲しい。もっとお客様に寄り添う商品でありたい。  
そんな願いをこめて、つぼみがよりキレイに咲きやすくなる機能も追加致しました。  
キープ・フラワーを通じて、ご家庭をはじめ日常のさまざまなシーンで花の魅力をもっと知って頂きたいと切に願っております。

## お花のこと

お花は、切花にしてしまうと自分で栄養を作り出すことができません。また、根がないので花瓶に入った汚れた水を吸うことしかできず人間でいえば「栄養失調」「細菌感染」状態になってしまいます。

キープ・フラワーは切花への栄養補給と花瓶の水の腐敗防止を同時に行い、切花をキレイに長持ちさせます。



# キープフラワーの特徴

- 花瓶の水に薄めるだけで、水の腐敗防止と切花への栄養補給を行い、切花がキレイに長持ちします。
- 切花がキレイに長持ちし(平均して2倍)、面倒な毎日の水替えが不要です。
- 精糖会社の専門知識を活かし、切花の栄養分となる糖分をもっとも吸収しやすい形で栄養補給できるようにしました。
- 洋花、仏花など幅広い切花に効果があります。

## キープフラワーの効果

### 日持ち

切花の劣化は、様々な要因によって進行しますが最終的には、吸水量を蒸散量が上回ることによって切花生体重が減少し、葉の萎れや花弁の委縮が現れ、ある段階で鑑賞限界に達することになります。弊社ではこの推移を数値化する為に切花生体重の経過を測定しています。資料のグラフは、横軸に経過日数、縦軸に試験開始日の切花生体重を100としてその増減を百分比で示しています。

初日撮影



12日目撮影



水のみ

キープ50倍希釈


キープ30倍希釈

※切花生体重を毎日測定している為、切花の位置が撮影毎に変わっています。

### カーネーション (コリン)

●日持ち日数 水6日 キープ50倍・30倍12日以上

キープ処理区はすべてのつぼみが咲ききり、12日以上日持ちした。30倍で使用すると花の開きがよい。



### つぼみ開花

通常は従来通り50倍で使用し、つぼみを咲かせたい時には希釈倍率を変えて使用できる機能が追加されました。つぼみを咲かせたい時は、40倍(リラ・カーネーションは30倍)で希釈するとつぼみが咲きやすくなり、花の変色も防ぎます。



キープ・フラワーを新機能の30倍希釈で使用しました。

7日後




色も鮮やかにキレイに咲いています。

### 抗菌防腐

花瓶の水には実は菌がたくさん潜んでいます。キープフラワーは優れた抗菌、防腐作用により水中の菌を抑えて、いつまでも清潔な水を保ちます。

●水およびキープフラワー50倍希釈液にそれぞれ菊を10本活けて、1時間後にペトリフィルムに各1mlを採取。35℃±1℃で48時間培養後に発生した菌を目視で確認。



キープフラワーを使用すると、その抗菌作用により水中の菌が死滅し、増殖しないことが分かります。

## 小さなコストでお客さまから大きな感謝。

「このお店のお花はキレイに咲くね」

「このお店でまた買いたいね」と貴店が感謝されます。

評判の良いお店はキープ・フラワーをサービスしています。



6ml 10ml サービス例

定番サイズの10mlに加え、小さな花束にも6mlや3mlをサービスして貴店のファンを増やしましょう。

### ●3mlミニパック

入り数: (3ml × 200) × 10

コップや小さな花瓶などにお花を  
活けるのにピッタリ。  
お水150mlに1袋の国内最小サイズ。



3ml

### ●6mlミニパック

入り数: (6ml × 200) × 10

カジュアルフラワー、ミニブーケ  
に最適サイズ。花束のスリーブ  
にも貼り付けやすい軽量パックです。  
お水300mlに1袋。



6ml

### ●10mlミニパック

入り数: (10ml × 100) × 12

定番サイズのサービス用。  
小さなコストでお客さまから大きな感謝。  
顧客満足度が大幅にアップします。  
お水500mlに1袋。



10ml

### ●10mlミニパック4ケ入

入り数: (10ml 4ケ × 12) × 12

初めてのお客さまも  
手軽に購入出来るサイズ。



ミニパックはスペースの関係上、50倍希釈で使用する説明のみとなっております。

## オリジナルデザインで貴店をアピール!

### ●10mlミニパック付オリジナルメッセージカード

入り数: (10ml × 1000)

大きさ: 縦83mm × 横60mm (閉じた状態)

お店のイメージをお客さまにアピール。  
わずか1000枚からご指定のデザインで印刷できます。  
お店のマーク、ロゴを生かしてショップのオリジナルカードを!  
カードは光沢のある白、厚さも充分です。印刷は金色が基本と  
なりますが、ご希望で多色刷りも可能です。  
納品は、原稿決定後約1ヶ月となります。



カードに10mlを閉じた状態で納品致します。

Keep  
Flower

切花栄養剤

キープ・フラワー

小売用 30~50倍希釈

**小売用** 消費者認知度、国内No.1 (当社調べ)  
店頭で一番売れています。

小売用商品の販売は顧客単価のアップだけでなくお花がキレイに長持ちすることで切花購入のリピーターを増やします。

●200mℓ

入り数: (200mℓ × 10) × 40

お客様の使いやすさを考え、  
計量しやすく、持ちやすい  
大きさのキャップです。

うれしいおまけ付!

200mℓ 1ケース(40本)に  
10mℓ 80ヶサービス付



中箱が売場で目を引く  
ディスプレイBOXに!



●500mℓ

入り数: 500mℓ × 20

女性の方も片手で持ちや  
すいヘビーユーザー様  
向けサイズ



レジ横販売がオススメ



レジ横においても  
すっきり収まります。

Keep  
Flower

切花栄養剤

キープ・フラワー 業務用 Basic Type 30~50倍希釈

**早咲用** ベーシックタイプは切花が最も吸収しやすい形で栄養を  
与えます。大地に咲く花のように切花がキレイに咲きます。

新機能

つぼみ開花剤としての機能がプラス。

つぼみを咲かせたい時は、40倍(バラ・カーネーションは30倍)で希釈すると  
つぼみが咲きやすくなり、花の変色も防ぎます。  
通常は従来通り50倍希釈で使用して下さい。

●2ℓ

入り数: 2ℓ × 6

お客様への活け回りや持ち運びに  
便利なサイズ。

教室・スクールでも喜ばれるお手軽  
サイズ。



●18ℓ、10ℓ、5ℓ

入り数: 18ℓ × 1、10ℓ × 1、5ℓ × 1

18ℓ はお得な10mℓ 引換券付。

※引換券10枚1口で弊社までお送り下  
10mℓ 1000ヶと交換させて頂き



●オールシーズン使って頂きたいキープ・フラワー


すぐれた開花促進・花の変色を防ぐ効果がありますので、切花の咲きにくい寒い時期を含めオールシーズンお使い頂きたい商品です。

遅咲用 EXは、店舗陳列・保管時に活け水のバクテリア繁殖を抑制、適度な栄養補給を行うことで切花の鮮度を保ちます。

店頭でのディスプレイ期間(3～5日)に最小限の栄養分を切花に与えお店での余分な開花を防ぎます。


水の腐敗を防ぎ水替えの回数を減らす事が可能です。

●水およびEX 100倍希釈液にそれぞれカーネーションを10本活けて、1時間後にペトリフィルムに各1ml採取。35℃±1℃で48時間培養後に発生した菌を目視で確認。



たった1時間の活け水でも、EX 不使用の水は菌が繁殖しています。EX を使用することで、抗菌作用により水中の菌が死滅し、増殖しないことが分かります。

●同様に活けた花の24時間後の活け水をペトリフィルムに各1ml採取。35℃±1℃で48時間培養後に発生した菌を目視で確認。



24時間後の花瓶の水には菌がこんなにたくさん！EX 使用の水は抗菌作用により菌が増殖していません。販売までの短期間の保管にも、EX を使用して清潔な状態を保てます。

### お客様の使い勝手に応じて 3種類の容器を準備

#### ●18ℓ、10ℓ

入り数：18ℓ×1、10ℓ×1

#### ●ハード容器 20ℓ

入り数：20ℓ×1

#### ●ソフト容器 20ℓ

入り数：20ℓ×1、10ℓ×1

18ℓ、20ℓはお得な10mℓ引換券付。

※引換券10枚1口で弊社までお送り下さい。  
10mℓ1000ケと交換させていただきます。

●ハード容器は水場での使用、他の容器からの詰め替えも可能です。

●ソフト容器は、持ちやすく、使用後は内容器をコンパクトに処分することも出来ます。

※ハード・ソフト容器をご注文の際は、容器の形状、ポンプの有無をご指示下さい。

●自動希釈機にも対応しております。

外装ダンボールと内容器が分離可能。  
使用後はコンパクトに処理出来ます。

水2ℓに1プッシュ



標準容器 18ℓ

外装ダンボールと内容器が分離可能。使用後はコンパクトに処理出来ます。



計量カップとコック付



ハード容器 20ℓ



ソフト容器 20ℓ

驚き

わずか3秒浸けて活けるだけ

のスピードで水揚げ。

色々な水揚げ方法がありますが、これからのフローリストは水揚げもこの1本でスピーディーに!水揚げ作業に取られていた時間を売る為の時間に!

比較



水揚げ処理後3日目  
水落も防止!




### 菊が短時間で水揚げ



30分後



### <ハイ・スピードを使用した菊の生体重変化>



### 使用方法



①

水に浸かる部分の葉を取り除き、鋭利な刃物で茎を斜めに切り戻します。



②

切花の切り口を3秒～5秒間浸けます。



③

すぐに花器に活けます。

薄めずに使えるストレートタイプ。繰り返し使用が可能で経済的。皮膚一次刺激性試験実施済【無刺激】※全ての方の皮膚に影響がないわけではありません。

消費  
者  
用

### シャキット水揚げ!

#### 購入後の切花をスピーディーに水揚げ!

- 生け花教室やフラワーデザインスクールの方々におすすめの小売用サイズ。
- 贈答用にも使える化粧箱の中に200mlと小分けして使用出来る詰め替え容器付。



●200ml  
入り数: 200ml × 20

成分/界面活性剤、有機酸、防腐剤

薄めずに使えるストレートタイプ。繰り返し使用が可能で経済的。皮膚一次刺激性試験実施済

業  
務  
用

### 驚きのスピード!

#### 鮮度にこだわる貴店にオススメ!

- 早く水揚げしたい時に役立ちます。
- 毎日の水揚げ作業が簡単になります。
- 水落ち防止効果で、販売した後の水落ちも心配不要です。



2l

20l

●2l・20l  
入り数: 2l × 6、20l × 1

※全ての方の皮膚に影響がないわけではありません。

## 特許 取得済の新規薬剤を配合・驚きのバラの日持ち！

バラの切り口から出るポリフェノールを押さえる成分を配合し、吸水状態を良好に保ちます。

特別な  
花だから…  
バラにはバラの  
栄養剤を。

バラ切花に特化した新規薬剤の配合(特許取得済)により従来品と比べて

- ① バラ切花の大幅な日持ち向上
- ② バラ切花の花弁や葉の針が大幅に向上
- ③ 活け水の透明度を長時間保つ

等の優れた特徴があります。

## ●キープ・ローズ10ml

50倍希釈

入り数:(10ml×100)×10



## ●20ℓ、10ℓ、2ℓ

100倍希釈

入り数:20ℓ×1、10ℓ×1、2ℓ×6



20ℓ



10ℓ



2ℓ

20ℓ、10ℓは計量カップとコック付です。「手押しポンプ」をご希望の場合は、発注時に「手押しポンプ付」とご指示願います。

## ■スイートアバランチ 経過写真(8日目撮影)



水のみ



キープ・ローズ 100倍希釈使用

◀ キープローズを使用したバラは8日経っても  
花が大きく開いており、花弁にハリがあります。

## ■リモ

12日目撮影



## ■ローテローゼ

11日目撮影



## ■オールドファンタジー

11日目撮影



この他にも

- ・ブロッサム
- ・サムライ
- ・タージマハル
- ・ラフィーネ・ポルテ
- ・ピンクダイヤモンド

等さまざまな種類で効果を確認。  
(いずれもキープ・ローズ100倍希釈)

## 活け水 のバクテリアをブロック。

バラ切花を除く切花全般用。栄養分は含まれません。

湿式輸送用の水をきれいに保つ為に、開発された B B。

バクテリアの繁殖を抑える効果に優れており、夏の時期に気になる活け水の腐敗臭を抑制します。

高濃度タイプでありながら皮膚刺激性の少ない安全性の高い商品です。

栄養補給が必要な鮮度管理には、栄養分が含まれるベーシックタイプや E X が最適です。

### ● 20ℓ、5ℓ

入り数: 20ℓ × 1、5ℓ × 1

ソフト容器は外装ダンボールと内容器が分離可能。  
使用後はコンパクトに処理出来ます。



計量カップとコック付



ハード容器 20ℓ



ソフト容器 20ℓ

## 業務用自動希釈機 うすまるくん

### 水道圧 だけで適正倍率に薄めてくれるから、 希釈する手間がなくなります。

- 新規に自動希釈機うすまるくんをご購入された方に  
業務用商品割引券 × 10 枚 (自動希釈機代相当分) を  
発行いたします。(使用期限: 発行日より 2 年)
- 取付け台、ホース等の消耗品については、初回のみ取付けます。

#### 割引適用商品

- キープ・フラワー E X    18ℓ
- キープ・フラワー E X    20ℓ (ハード容器)
- キープ・フラワー E X    20ℓ (ソフト容器)
- キープ・フラワーバラ    20ℓ (ソフト容器)
- キープ・ローズ    20ℓ (ソフト容器)



自動希釈機うすまるくん  
(機器メーカー1年保証付)

ドサトロン社製 DR-6GL MADE IN FRANCE

## キープ・フラワー の使用方法について

### Q. キープを入れたお水はどのくらいの頻度でかえればよい？

A. お花の状態、室温などにもよりますが、花瓶のお水が減ってきたら、新しく作ったキープ水(50倍希釈)を足してください。花瓶のお水が濁っていたら交換時です。その際、使っていた花瓶を良く洗ってからキープ水を入れるとより長持ちします。

### Q. キープの使用期限はどのくらい？

A. 製造年月日から約2年が保管目安です。直射日光を避け、高温にならないところに保管してください。

### Q. 希釈倍率はしっかり守った方がよい？

A. 研究に基づいて希釈倍率を設定しております。キープ・フラワー、お水ともに表示の通り量っていただくことで、十分な効果を発揮します。200ml、500mlボトルはキャップの内側に計量目盛がついていますので、ご利用ください。

### Q. ハイ・スピードが白く濁ってしまいました。まだ使える？

A. 寒暖差により白く濁ったり、また透明になることがあります成分や効果に問題はありません。安心してご使用ください。

### Q. キープはどんなお花に使える？

A. 菊、バラ、カーネーションをはじめ、洋花、仏花など切花全般にご使用いただけます。花瓶の水に薄めて使用する栄養剤ですので、鉢物や植木には使用できません。

### Q. 夏以外の涼しい時期はお花が長持ちするからキープを使わなくてもよい？

A. すぐれた開花促進・花の変色を防ぐ効果がありますので、切花の咲きにくい寒い時期を含めオールシーズンお使い頂きたい商品です。

## キープ・フラワー の成分について

### Q. 使えない花瓶はどんな物？

A. キープ・フラワーは希釈液が弱酸性のため、鉄・ブリキ等の花瓶には使用しないでください。ガラス、ステンレスなどの一般的な花器や真鍮、銅などにも使用いただけます。

### Q. 手や服に付いてしまいました。

A. 皮膚に付着した場合はすぐに水で洗ってください。衣類等はシミになる恐れがあるので、できるだけ早く洗い流してください。

### Q. 誤って希釈液を飲んでしまいました。

A. 万一飲み込んでしまった場合は、無理に吐かず口をすすぎ、できるだけ水を多めに飲んでください。あまり気分が悪いようでしたら医師にご相談ください。



# さまざまな活動をしています

Keep  
Flower

## 研究活動

●専属の研究員が毎週切花試験をしております



温度・湿度・照度を  
管理した研究室



商品の品質向上に努めています

## 展示会出展

●私達を見かけたらお気軽にブースまでお立ち寄り下さい



## 花いく活動

●お花の素晴らしさを次世代に伝える為に  
花いく活動を積極的に実施しています



消費者様の生の声を聞く為にイベントに参加しています




## 製造工場

●キープ・フラワーはISO9001認証取得工場で  
国内自社生産しています



ラインに流す前に瓶1本  
1本を検品します



充填工程



包装工程



箱詰め前に製品1本  
1本を検品します



箱側面にロットNoと  
検品印を印字します

●富士山が見える清水工場



晴れた日は富士山がキレイに  
見える環境で製造しています

## キープ・フラワーで切花ながもち！

●お花の購入後は、正しい方法で管理し切花のキレイを保ちましょう！

|                                                                      |                                                                             |                                                               |                                                                        |                               |                                   |                                      |                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p>包装紙、ラッピングを<br/>早めにはずしましょう</p>                                     | <p>花びんをキレイに<br/>洗いましょう</p>                                                  | <p>キープ・フラワーを<br/>水で薄めて使いましょう</p>                              | <p>茎を斜めに<br/>切りましょう</p>                                                | <p>余分な葉を取り<br/>花びんに活けましょう</p> | <p>お花が<br/>心地よい場所に<br/>飾りましょう</p> | <p>お花や葉が<br/>傷んできたら<br/>取り除きましょう</p> | <p>水が減ったら<br/>キープ・フラワーを薄めた液で<br/>補充しましょう</p> |
| <p>花びんをキレイに洗い清潔な<br/>花びんを使用します。<br/>花びんが汚れていると、水が腐<br/>りやすくなります。</p> | <p>花びんの大きさにあわせて、茎を<br/>鋭利なはさみで斜めに切ります。<br/>斜めに切ることで、水の吸水面が<br/>大きくなります。</p> | <p>水に浸かる部分の葉を取り除き、<br/>花びんに活けます。葉が水に浸か<br/>ると水が腐りやすくなります。</p> | <p>液の補充用には家庭用200mlボ<br/>トルをおすすめします。<br/>但し、水が濁ったら新しく液を<br/>取り替えます。</p> |                               |                                   |                                      |                                              |

# 商品一覧

## Keep Flower 切花栄養剤 キープ・フラワー

消費者品認知度 国内No. 1 (自社調べ)

- < 50倍希釈 >  
 ・サービス用  
 ・小売用  
 ・業務用



## Keep Flower 業務用 EX

最小限の栄養補給と水の腐敗防止。

- < 100倍希釈 >  
 ・業務用



## Keep Flower プロ用水揚げ促進剤 ハイ・スピード

わずか3秒浸けるだけ。驚きのスピードで水揚げ。

- < 原液を使用 >  
 ・小売用  
 ・業務用



## Keep Rose バラ切花専用処理剤 キープ・ローズ

バラにはバラの栄養剤を。

- < 50倍希釈 >  
 ・サービス用  
 < 100倍希釈 >  
 ・業務用



消費者認知度 国内 No.1 (当社調べ)

切花栄養剤

# 花咲くキレイを貴方に

**フジ日本精糖株式会社 キープ事業部**

〒424-0924  
 静岡県静岡市清水区清開1-4-10  
 TEL.054-334-5354 FAX.054-335-4871  
<http://www.fnsugar.co.jp>

